

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 7/16-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 7/16-20
GTIN	4062406050498
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 11,112 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 9,9 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	110 mm
Chwyt kwadratowy □	7 mm
skok gwintu	1,27 mm
głębokość gwintu	22,224 mm

liczba zwojów na cal	20
Materiał ostrza 	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	9 mm
Ø otworu rdzenia	9,9 mm
Ø gwintu	11,112 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	7/16-20 UNF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik