

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 3/8-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 3/8-16
GTIN	4062406050443
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 9,525 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwył kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 7,95 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	16
Ø gwintu	9,525 mm
norma	DIN 371
długość całkowita L	100 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	1,588 mm

Ø otworu rdzenia	7,95 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	10 mm
głębokość gwintu	19,05 mm
Chwył kwadratowy □	8 mm
Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	3/8-16 UNC LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik