

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 5/16-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 5/16-24
GTIN	4062406050344
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 7,938 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 6,9 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	19,85 mm
Ø gwintu	7,938 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
Chwyt kwadratowy □	6,2 mm
długość całkowita L	90 mm
norma	DIN 371

Materiał ostrza	HSS E
skok gwintu	1,058 mm
liczba zwojów na cal	24
Ø otworu rdzenia	6,9 mm
Liczba ostrzy Z	3
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	5/16-24 UNF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik