

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 5/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 5/8-18
GTIN	4062406050726
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 15,875 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,5 mm

Opis techniczny

Chwył kwadratowy □	9 mm
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	1,411 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	110 mm
norma	DIN 376

liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	31,75 mm
Ø otworu rdzenia	14,5 mm
Ø gwintu	15,875 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	12 mm
liczba zwojów na cal	18
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	5/8-18 UNF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik