

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.10-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 NO.10-48
GTIN	4062406050078
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 48

Ø gwintu: 4,826 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,35 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	9,652 mm
Ø otworu rdzenia	4,35 mm

