

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M98X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130021 M98X2
GTIN	4062406029180
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 2184

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 96 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	44 mm
norma	DIN 2184
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	10
Ø gwintu	98 mm
Ø otworu rdzenia	96 mm
Ø chwytu D _s	56 mm

liczba rowków wiórowych	10
skok gwintu	2 mm
Materiał ostrza 	HSS
głębokość gwintu	147 mm
długość całkowita L	180 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M98 × 2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik