

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 4.1/4-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 4.1/4-16
GTIN	4062406053079
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 107,95 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 106,45 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	12
Ø chwytu D <sub>s</sub>	56 mm
Ø gwintu	107,95 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	12
liczba zwojów na cal	16
głębokość gwintu	161,925 mm

