

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.12-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 NO.12-24
GTIN	4062406050191
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 5,486 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,47 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	10,972 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza :	HSS E
Ø chwytu D _s	6 mm
skok gwintu	1,058 mm

Chwył kwadratowy □	4,9 mm
norma	DIN 371
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	80 mm
Ø gwintu	5,486 mm
liczba zwojów na cal	24
Ø otworu rdzenia	4,47 mm
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	12-24 UNC LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik