

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 2.3/8-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 2.3/8-16
GTIN	4062406052317
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 60,325 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 50 mm

Chwył kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 58,85 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS
liczba rowków wiórowych	6
liczba zwojów na cal	16
Ø otworu rdzenia	58,85 mm
głębokość gwintu	90,4875 mm

długość całkowita L	160 mm
skok gwintu	1,588 mm
Liczba ostrzy Z	6
Ø gwintu	60,325 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	50 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	2.3/8-16 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik