

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.12-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 NO.12-28
GTIN	4062406050184
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 5,486 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,7 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	80 mm
Materiał ostrza :	HSS E
Ø otworu rdzenia	4,7 mm
norma	DIN 371

Ø gwintu	5,486 mm
liczba zwojów na cal	28
liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	0,907 mm
głębokość gwintu	10,972 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	12-28 UNF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik