

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.12-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 NO.12-32
GTIN	4062406050177
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 5,486 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,8 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	5,486 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	10,972 mm
skok gwintu	0,794 mm
norma	DIN 371
długość całkowita L	80 mm

Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	32
Ø otworu rdzenia	4,8 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNEF-LH
wielkość gwintu	12-32 UNEF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik