

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M75X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M75X1,5
GTIN	4062406032906
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: M/MF-LH  
Materiał ostrza  
&nbsp;; HSS  
norma: DIN 2184  
skok gwintu: 1,5 mm  
długość całkowita L: 160 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 50 mm  
Chwył kwadratowy □: 39 mm  
Ø otworu rdzenia: 73,5 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	50 mm
norma	DIN 2184
głębokość gwintu	112,5 mm
Ø gwintu	75 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	73,5 mm
Materiał ostrza	HSS

&amp;nbsp;

liczba rowków wiórowych	8
Liczba ostrzy Z	8
długość całkowita L	160 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
skok gwintu	1,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M75 × 1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik