

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 2.1/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 2.1/4-20
GTIN	4062406053345
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: UN-LH  
Materiał ostrza  
&nbsp;; HSS  
liczba zwojów na cal: 20  
Ø gwintu: 57,15 mm  
długość całkowita L: 160 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 45 mm  
Chwył kwadratowy □: 35 mm  
Ø otworu rdzenia: 56,03 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	45 mm
Liczba ostrzy Z	6
liczba rowków wiórowych	6
Ø gwintu	57,15 mm
liczba zwojów na cal	20
długość całkowita L	160 mm
Ø otworu rdzenia	56,03 mm

