

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.5-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 NO.5-40
GTIN	4062406050016
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 3,175 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,59 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	3,5 mm
głębokość gwintu	6,35 mm
Ø gwintu	3,175 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza ;	HSS E

liczba zwojów na cal	40
skok gwintu	0,635 mm
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
Ø otworu rdzenia	2,59 mm
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	56 mm
norma	DIN 371
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	5-40 UNC LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik