

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 2.1/4-4,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 2.1/4-4,5
GTIN	4062406052287
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

Ø gwintu: 57,15 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 45 mm

Chwył kwadratowy □: 35 mm

Ø otworu rdzenia: 51,38 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	6
Ø chwytu D _s	45 mm
Materiał ostrza ;	HSS
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	160 mm
głębokość gwintu	85,725 mm
Ø gwintu	57,15 mm

Ø otworu rdzenia	51,38 mm
skok gwintu	5,644 mm
Chwył kwadratowy □	35 mm
Liczba ostrzy Z	6
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	2.1/4-4,5 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik