

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3.1/4-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 3.1/4-16
GTIN	4062406052713
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 82,55 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 81 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	123,825 mm
skok gwintu	1,588 mm
Liczba ostrzy Z	8
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS
Ø gwintu	82,55 mm
Chwyt kwadratowy □	39 mm

liczba zwojów na cal	16
długość całkowita L	160 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	50 mm
liczba rowków wiórowych	8
Ø otworu rdzenia	81 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	3.1/4-16 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik