

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 3-14
GTIN	4062406052621
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 76,2 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 74,5 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS
Chwyt kwadratowy □	39 mm
długość całkowita L	160 mm
Liczba ostrzy Z	8
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	74,5 mm

Ø chwytu D_s	50 mm
Ø gwintu	76,2 mm
skok gwintu	1,814 mm
liczba zwojów na cal	14
głębokość gwintu	114,3 mm
liczba rowków wiórowych	8
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	3-14 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do $1,5 \times D$ przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik