

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3.7/8-12****Dane zamówienia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 130050 3.7/8-12 |
| GTIN             | 4062406052973   |
| Klasa artykułu   | 10N             |

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: UN  
Materiał ostrza  
&nbsp;; HSS  
liczba zwojów na cal: 12  
Ø gwintu: 98,425 mm  
długość całkowita L: 180 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm  
Chwyt kwadratowy □: 44 mm  
Ø otworu rdzenia: 96,4 mm

**Opis techniczny**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| skok gwintu             | 2,117 mm    |
| liczba zwojów na cal    | 12          |
| głębokość gwintu        | 147,6375 mm |
| kąt nacięcia            | 15 stopni   |
| Chwyt kwadratowy □      | 44 mm       |
| Ø chwytu D <sub>s</sub> | 56 mm       |
| długość całkowita L     | 180 mm      |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Ø gwintu                          | 98,425 mm   |
| Ø otworu rdzenia                  | 96,4 mm   |
| Liczba ostrzy Z                   | 10  |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;         | HSS   |
| liczba rowków wiórowych           | 10  |
| Rodzaj gwintu                     | UN  |
| wielkość gwintu                   | 3.7/8-12 UN   |
| powłoka                           | bez powłoki   |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 60 stopni   |
| Norma na gwinty                   | ASME B1.1   |
| Kształt nakroju                   | C   |
| chwyt                             | chwyt walcowy z h9                                    |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie   |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze<br>nieprzelotowym i przelotowym |
| kierunek skrawania                | prawe   |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintowniki maszynowe do<br>obróbki konwencjonalnej   |
| pierścień barwny                  | bez   |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik  |