

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 2.3/16-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 2.3/16-16
GTIN	4062406053338
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNS-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 16
Ø gwintu: 55,563 mm
długość całkowita L: 140 mm
Ø chwytu D_s: 40 mm
Chwyt kwadratowy □: 32 mm
Ø otworu rdzenia: 54,1 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	32 mm
liczba rowków wiórowych	6
Liczba ostrzy Z	6
skok gwintu	1,588 mm
Ø otworu rdzenia	54,1 mm
Materiał ostrza ;	HSS

długość całkowita L	140 mm
liczba zwojów na cal	16
Ø gwintu	55,563 mm
głębokość gwintu	83,3445 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	40 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	2.3/16-16 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik