

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M53X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M53X0,75
GTIN	4062406031985
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
norma: DIN 2184
skok gwintu: 0,75 mm
długość całkowita L: 140 mm
Ø chwytu D_s: 40 mm
Chwyt kwadratowy □: 32 mm
Ø otworu rdzenia: 52,25 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,75 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
głębokość gwintu	79,5 mm
Ø otworu rdzenia	52,25 mm
Ø gwintu	53 mm
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	140 mm

Liczba ostrzy Z	6
norma	DIN 2184
Materiał ostrza 	HSS
Chwył kwadratowy □	32 mm
liczba rowków wiórowych	6
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M53 × 0,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik