

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, TiN,  
Typ: 2.3/4-4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130055 2.3/4-4
GTIN	4062406054809
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 4

Ø gwintu: 69,85 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 63,36 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	63,36 mm
skok gwintu	6,35 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	4
głębokość gwintu	104,775 mm
Ø gwintu	69,85 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	50 mm

Chwył kwadratowy □	39 mm
Liczba ostrzy Z	8
długość całkowita L	160 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
liczba rowków wiórowych	8
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	2.3/4-4 UNC
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik