

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3.3/4-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 3.3/4-14
GTIN	4062406054045
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNS-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 14
Ø gwintu: 95,25 mm
długość całkowita L: 180 mm
Ø chwytu D_s: 56 mm
Chwyt kwadratowy □: 44 mm
Ø otworu rdzenia: 93,6 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	44 mm
Ø gwintu	95,25 mm
skok gwintu	1,814 mm
głębokość gwintu	142,875 mm
długość całkowita L	180 mm
Materiał ostrza ;	HSS

liczba zwojów na cal	14
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	10
Ø otworu rdzenia	93,6 mm
Ø chwytu D _s	56 mm
liczba rowków wiórowych	10
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	3.3/4-14 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik