

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, TiN,
Typ: 4-4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130055 4-4
GTIN	4062406055301
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 4

Ø gwintu: 101,6 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 95,11 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS
liczba zwojów na cal	4
Ø chwytu D _s	56 mm
Ø gwintu	101,6 mm
Liczba ostrzy Z	12
liczba rowków wiórowych	12

długość całkowita L	180 mm
głębokość gwintu	152,4 mm
Chwył kwadratowy □	44 mm
Ø otworu rdzenia	95,11 mm
skok gwintu	6,35 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	4-4 UNC
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik