

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 3.1/4-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130056 3.1/4-8
GTIN	4062406056148
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 82,55 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 79,5 mm

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	8
Ø chwytu D <sub>s</sub>	50 mm
Ø gwintu	82,55 mm
długość całkowita L	160 mm
skok gwintu	3,175 mm
Chwyt kwadratowy □	39 mm
liczba rowków wiórowych	8

głębokość gwintu	123,825 mm
Liczba ostrzy Z	8
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	79,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	3.1/4-8 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik