

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, TiN,
Typ: 2.1/8-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130055 2.1/8-16
GTIN	4062406054434
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 53,975 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 52,6 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	6
Ø chwytu D _s	40 mm
Ø gwintu	53,975 mm
głębokość gwintu	80,9625 mm
Materiał ostrza ;	HSS
Ø otworu rdzenia	52,6 mm

skok gwintu	1,588 mm
Chwył kwadratowy □	32 mm
liczba zwojów na cal	16
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	140 mm
liczba rowków wiórowych	6
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	2.1/8-16 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik