

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M85X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130026 M85X1,5
GTIN	4062406033262
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: DIN 2184

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 83,5 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	85 mm
norma	DIN 2184
długość całkowita L	160 mm
liczba rowków wiórowych	8
głębokość gwintu	127,5 mm
Chwyt kwadratowy □	39 mm
Liczba ostrzy Z	8

Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Ø otworu rdzenia	83,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	1,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	50 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M85 × 1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik