

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, TiN,
Typ: 2.1/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130055 2.1/8-20
GTIN	4062406054427
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 53,975 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 52,78 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	52,78 mm
liczba zwojów na cal	20
Ø gwintu	53,975 mm
liczba rowków wiórowych	6
Liczba ostrzy Z	6
Chwyt kwadratowy □	32 mm
głębokość gwintu	80,9625 mm

Materiał ostrza 	HSS
Ø chwytu D _s	40 mm
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	1,27 mm
długość całkowita L	140 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	2.1/8-20 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik