

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3.3/4-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 3.3/4-18
GTIN	4062406054021
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 95,25 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 94 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	1,411 mm
Ø gwintu	95,25 mm
Ø otworu rdzenia	94 mm
liczba zwojów na cal	18
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS

Ø chwytu D <sub>s</sub>	56 mm
Chwyt kwadratowy □	44 mm
liczba rowków wiórowych	10
długość całkowita L	180 mm
Liczba ostrzy Z	10
głębokość gwintu	142,875 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	3.3/4-18 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik