

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 5-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 5-16
GTIN	4062406054380
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	16
Ø otworu rdzenia	125,5 mm
głębokość gwintu	190,5 mm
liczba rowków wiórowych	12
Liczba ostrzy Z	12
Materiał ostrza	HSS
Ø gwintu	127 mm
Ø chwytu D _s	56 mm
długość całkowita L	180 mm
skok gwintu	1,59 mm
Chwyt kwadratowy □	44 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	5-16 UN LH

powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik