

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3.1/4-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 3.1/4-18
GTIN	4062406053833
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNS-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 18
Ø gwintu: 82,55 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 50 mm
Chwył kwadratowy □: 39 mm
Ø otworu rdzenia: 81,25 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	82,55 mm
liczba zwojów na cal	18
Materiał ostrza ;	HSS
Chwył kwadratowy □	39 mm
Ø otworu rdzenia	81,25 mm
Ø chwytu D _s	50 mm

głębokość gwintu	123,825 mm
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	1,411 mm
Liczba ostrzy Z	8
długość całkowita L	160 mm
liczba rowków wiórowych	8
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	3.1/4-18 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik