

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M51X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M51X0,5
GTIN	4062406018030
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 50,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	250 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	51 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
głębokość gwintu	102 mm

