

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M13X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M13X1,5
GTIN	4062406018962
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 2 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: M/MF  
Materiał ostrza  
&nbsp;: HSS E  
norma: DIN 376  
skok gwintu: 1,5 mm  
długość całkowita L: 110 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 11 mm  
Chwyt kwadratowy □: 9 mm  
Ø otworu rdzenia: 11,5 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	110 mm
głębokość gwintu	26 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwyt kwadratowy □	9 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	11 mm
norma	DIN 376

skok gwintu	1,5 mm
Ø gwintu	13 mm
Ø otworu rdzenia	11,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M13 × 1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik