

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M1,6X0,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M1,6X0,25
GTIN	4062406018221
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,35 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 371
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Liczba ostrzy Z	2
Ø otworu rdzenia	1,35 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,5 mm
Ø gwintu	1,6 mm
kąt nacięcia	15 stopni

długość całkowita L	40 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
skok gwintu	0,25 mm
liczba rowków wiórowych	2
głębokość gwintu	3,2 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M1,6 × 0,25
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik