

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3.3/4-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 3.3/4-8
GTIN	4062406054076
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: UN-LH  
Materiał ostrza  
&nbsp;; HSS  
liczba zwojów na cal: 8  
Ø gwintu: 95,25 mm  
długość całkowita L: 180 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm  
Chwył kwadratowy □: 44 mm  
Ø otworu rdzenia: 92,3 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	3,175 mm
liczba rowków wiórowych	10
Ø otworu rdzenia	92,3 mm
Ø gwintu	95,25 mm
głębokość gwintu	142,875 mm
Liczba ostrzy Z	10

Ø chwytu D <sub>s</sub>	56 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
liczba zwojów na cal	8
Chwyt kwadratowy □	44 mm
długość całkowita L	180 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	3.3/4-8 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik