

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M1,8X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M1,8X0,35
GTIN	4062406018269
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 25 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 371
skok gwintu: 0,35 mm
długość całkowita L: 40 mm
Ø chwytu D_s: 2,5 mm
Chwył kwadratowy □: 2,1 mm
Ø otworu rdzenia: 1,45 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza :	HSS E
skok gwintu	0,35 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Ø chwytu D _s	2,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	1,8 mm
liczba rowków wiórowych	2

Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	40 mm
głębokość gwintu	3,6 mm
Ø otworu rdzenia	1,45 mm
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M1,8 × 0,35
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik