

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M18X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M18X0,5
GTIN	4062406019303
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 17,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza ;	HSS E
Ø otworu rdzenia	17,5 mm
norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	11 mm
Ø gwintu	18 mm
kąt nacięcia	15 stopni

Ø chwytu D _s	14 mm
głębokość gwintu	36 mm
skok gwintu	0,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	125 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M18 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik