

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M17X0,75****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 130015 M17X0,75 |
| GTIN | 4062406019235 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,25 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|----------|
| liczba rowków wiórowych | 3 |
| głębokość gwintu | 34 mm |
| skok gwintu | 0,75 mm |
| Chwyt kwadratowy □ | 11 mm |
| Ø otworu rdzenia | 16,25 mm |
| Ø gwintu | 17 mm |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| norma | DIN 376 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| długość całkowita L | 125 mm |
| kąt nacięcia | 15 stopni |
| Ø chwytu D _s | 14 mm |
| Materiał ostrza | HSS E |
| Rodzaj gwintu | M/MF |
| wielkość gwintu | M17 × 0,75 |
| powłoka | TiN |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształt nakroju | C |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |