

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, TiN,
Typ: 2.3/8-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130055 2.3/8-8
GTIN	4062406054595
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 60,325 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 57,3 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	50 mm
Ø gwintu	60,325 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	6
Materiał ostrza ;	HSS
głębokość gwintu	90,4875 mm

Ø otworu rdzenia	57,3 mm
długość całkowita L	160 mm
liczba zwojów na cal	8
liczba rowków wiórowych	6
skok gwintu	3,175 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	2.3/8-8 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik