

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 3-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130056 3-8
GTIN	4062406056049
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: UN-LH  
Materiał ostrza  
&nbsp;; HSS  
liczba zwojów na cal: 8  
Ø gwintu: 76,2 mm  
długość całkowita L: 160 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 50 mm  
Chwył kwadratowy □: 39 mm  
Ø otworu rdzenia: 73,2 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	73,2 mm
Ø gwintu	76,2 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS
głębokość gwintu	114,3 mm
długość całkowita L	160 mm

Liczba ostrzy Z	8
liczba zwojów na cal	8
Ø chwytu D <sub>s</sub>	50 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
liczba rowków wiórowych	8
skok gwintu	3,175 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	3-8 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik