

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 4-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 4-14
GTIN	4062406054137
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 101,6 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 100 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	1,814 mm
głębokość gwintu	152,4 mm
Ø gwintu	101,6 mm
Chwyt kwadratowy □	44 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS
długość całkowita L	180 mm

Ø otworu rdzenia	100 mm
liczba rowków wiórowych	12
Ø chwytu D <sub>s</sub>	56 mm
liczba zwojów na cal	14
Liczba ostrzy Z	12
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	4-14 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik