

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, TiN,  
Typ: 2.1/2-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130055 2.1/2-16
GTIN	4062406054632
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 63,5 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 62 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	6
Ø otworu rdzenia	62 mm
długość całkowita L	160 mm
skok gwintu	1,588 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	63,5 mm
Chwyt kwadratowy □	39 mm

Ø chwytu D <sub>s</sub>	50 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
liczba rowków wiórowych	6
głębokość gwintu	95,25 mm
liczba zwojów na cal	16
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	2.1/2-16 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik