

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 3.3/4-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130056 3.3/4-14
GTIN	4062406056308
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNS-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 14
Ø gwintu: 95,25 mm
długość całkowita L: 180 mm
Ø chwytu D_s: 56 mm
Chwyt kwadratowy □: 44 mm
Ø otworu rdzenia: 93,6 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	95,25 mm
liczba zwojów na cal	14
skok gwintu	1,814 mm
Materiał ostrza ;	HSS
Liczba ostrzy Z	10
długość całkowita L	180 mm

kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	44 mm
liczba rowków wiórowych	10
głębokość gwintu	142,875 mm
Ø chwytu D _s	56 mm
Ø otworu rdzenia	93,6 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	3.3/4-14 UNS LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik