

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, TiN,
Typ: 3.1/2-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130055 3.1/2-14
GTIN	4062406055073
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 88,9 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 87,25 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS
Ø chwytu D _s	50 mm
liczba zwojów na cal	14
Liczba ostrzy Z	10
długość całkowita L	160 mm
kąt nacięcia	15 stopni

liczba rowków wiórowych	10
skok gwintu	1,814 mm
Ø gwintu	88,9 mm
Ø otworu rdzenia	87,25 mm
głębokość gwintu	133,35 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	3.1/2-14 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik