

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M28X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M28X2
GTIN	4062406020170
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwył kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 26 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	56 mm
Ø otworu rdzenia	26 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	28 mm
skok gwintu	2 mm
długość całkowita L	140 mm

Chwył kwadratowy □	16 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M28 × 2
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik