

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M27X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M27X2
GTIN	4062406020088
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwył kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 25 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	160 mm
głębokość gwintu	54 mm
Ø gwintu	27 mm
Ø otworu rdzenia	25 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
norma	DIN 376

liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	2 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	20 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	27
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik