

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3.1/2-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 3.1/2-8
GTIN	4062406053970
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 88,9 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 85,9 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	3,175 mm
liczba zwojów na cal	8
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS
Liczba ostrzy Z	10
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	85,9 mm

głębokość gwintu	133,35 mm
długość całkowita L	160 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	50 mm
liczba rowków wiórowych	10
Chwył kwadratowy □	39 mm
Ø gwintu	88,9 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	3.1/2-8 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik