

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M34X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M34X1,75
GTIN	4062406020613
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 32,25 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	32,25 mm
głębokość gwintu	68 mm
Ø gwintu	34 mm
długość całkowita L	200 mm
Chwyt kwadratowy □	22 mm
skok gwintu	1,75 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm

kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M34 × 1,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik