

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M36X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M36X0,35
GTIN	4062406020736
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwył kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 35,65 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	200 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	35,65 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza :	HSS E
skok gwintu	0,35 mm
Ø gwintu	36 mm

kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	28 mm
Chwył kwadratowy □	22 mm
głębokość gwintu	72 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M36 × 0,35
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik