

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 2.3/8-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130056 2.3/8-8
GTIN	4062406055721
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UN-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 8
Ø gwintu: 60,325 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 50 mm
Chwyt kwadratowy □: 39 mm
Ø otworu rdzenia: 57,3 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	60,325 mm
Ø otworu rdzenia	57,3 mm
liczba zwojów na cal	8
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza ;	HSS
liczba rowków wiórowych	6

Chwył kwadratowy □	39 mm
skok gwintu	3,175 mm
Liczba ostrzy Z	6
Ø chwytu D _s	50 mm
długość całkowita L	160 mm
głębokość gwintu	90,4875 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	2.3/8-8 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik