

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, MF: M3,5X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130015 M3,5X0,5
GTIN	4062406018429
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 3 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 371
skok gwintu: 0,5 mm
długość całkowita L: 56 mm
Ø chwytu D_s: 4 mm
Chwył kwadratowy □: 3 mm
Ø otworu rdzenia: 3 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,5 mm
Ø otworu rdzenia	3 mm
Chwył kwadratowy □	3 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	56 mm
Ø gwintu	3,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	7 mm

Ø chwytu D _s	4 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M3,5 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik